

Garant**Bohrstangen-Stabilisator 7×D midi, Typ: 12R****Bestelldaten**

Bestellnummer	319468 12R
GTIN	4062406642426
Artikelklasse	31V

Beschreibung**Ausführung:**

Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

Vorteil:

Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

Passend für:

Alle gängigen Bohrstangen.

Hinweis:

Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.

Maximale Auskrägung Stabilisator inkl. Bohrstange 10×D.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D ₂	32 mm
Versatz Z zur Achse	14 mm
Auskraglänge L ₁	84 mm
Schneidrichtung	rechts
Schaftlänge L _s	53 mm
Radius R	1,2 mm
Spann-Ø D ₁	12 mm

Ø D ₃	40 mm
Gesamtlänge L ₂	143 mm
C	1,5 mm
Innendrehtiefe bis	7×D
Schwingung	gedämpft
Produktart	Bohrstangen-Stabilisator