

Auffangwanne faltbar und befahrbar Rigid-Lock Quick Berm®, Auffangvolumen: 2820l



Bestelldaten

Bestellnummer	984100 2820
GTIN	697841156456
Artikelklasse	97S

Beschreibung

Ausführung:

Befahrbare faltbare Wanne aus PVC-beschichtetem Gewebe. Einteilige Konstruktion – schneller und einfacher Aufbau, keine Montage erforderlich. Das PVC-beschichtete Gewebe ist resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Erdöl, Ölen, Schmiermitteln und den meisten Säuren. Langzeit-UV-beständig, ideal für den Außeneinsatz.

Rigid-Lock-Technologie: Das patentierte Stützdesign maximiert den Innenraum der Auffangwanne und reduziert die

Stolpergefahr an den Außenseiten. Sie verriegeln die Seitenwände in einer 30 cm hohen, 90° vertikalen Position für eine

hohe strukturelle Stabilität. Die Seitenwände lassen sich schnell absenken, um ein einfaches Ein- und Ausfahren zu

ermöglichen. Die Halterung ist in einer schützenden Nylon-Nabe und in der unteren Position eingerastet hält sie einem

Gewicht durch Fahrzeugverkehr mit bis zu 5000 kg pro Reifen stand. Die Nabe beinhaltet integrierte Löcher zur Aufnahme

von Ankern (Anker nicht im Lieferumfang enthalten).

CriticalCorner™: Verstärktes CriticalCorner™ Design mit umlaufenden diagonalen Hochfrequenz-Schweißungen unter

Verwendung elektromagnetischer Energie und Druck erzeugt eine dauerhafte, undurchdringliche Verbindung für eine

100 % dichte Eindämmung. Verhindert das Aufblähen, Auspacken oder Absacken der Ecken bei vollständiger Eindämmung

für flüssigkeitsdichte Zuverlässigkeit. Die Wände beinhalten einen 25 mm abriebfesten Saum entlang des oberen Randes

für zusätzliche Wandstärke und Unversehrtheit. Nahtdichtungen verhindern, dass Luft, Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten in die Berme eindringen oder aus ihr austreten.

Langlebige befahrbare Faltwanne für Fässer, IBC-Behälter und Tanks. EnGuard™ V modifiziertes PVC-beschichtetes Gewebe eignet sich für die Platzierung von schweren Materialien im Arbeitsraum, gelegentliche Ein- und Ausfahrtsituationen und Fußgängerverkehr.

Hinweis:

- **Für das Außenmaß addieren Sie 203 mm zu Breite und Tiefe, um die Stütze und die Nabe zu berücksichtigen.**
- **Bei der Auswahl einer Bermengröße ist ein Abstand von 305 mm am Ein- oder Ausgang zum Absenken und Anheben der Wand einzuhalten.**

Technische Beschreibung

Tiefe	3000 mm
Wannenhöhe	300 mm
Höhe zusammengefaltet	310 mm
Breite	3000 mm
Tiefe zusammengefaltet	710 mm
Breite zusammengefaltet	710 mm
Auffangvolumen	2820
Herstellerbezeichnung	Rigid-Lock QuickBerm®
Produktart	Faltwanne