

Auffangwanne faltbar und befahrbar Rigid-Lock Quick Berm® Plus, Auffangvolumen: 16978l



Bestelldaten

Bestellnummer	984110 16978
GTIN	697841156388
Artikelklasse	97S

Beschreibung

Ausführung:

Befahrbare Faltrinne aus PVC-beschichtetem Gewebe. Einteilige Konstruktion – schneller und einfacher Aufbau, keine Montage erforderlich. Das PVC-beschichtete Gewebe ist resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Erdöl, Ölen, Schmiermitteln und den meisten Säuren. Langzeit-UV-beständig, ideal für den Außeneinsatz.

Rigid-Lock-Technologie: Das patentierte Stützdesign maximiert den Innenraum der Auffangwanne und reduziert die Stolpergefahr an den Außenseiten. Sie verriegeln die Seitenwände in einer 30 cm hohen, 90° vertikalen Position für eine hohe strukturelle Stabilität. Die Seitenwände lassen sich schnell absenken, um ein einfaches Ein- und Ausfahren zu ermöglichen. Die Halterung ist in einer schützenden Nylon-Nabe und in der unteren Position eingerastet hält sie einem Gewicht durch Fahrzeugverkehr mit bis zu 5000 kg pro Reifen stand. Die Nabe beinhaltet integrierte Löcher zur Aufnahme von Ankern (Anker nicht im Lieferumfang enthalten).

CriticalCorner™: Verstärktes CriticalCorner™ Design mit umlaufenden diagonalen Hochfrequenz-Schweißungen unter Verwendung elektromagnetischer Energie und Druck erzeugt eine dauerhafte, undurchdringliche Verbindung für eine 100 % dichte Eindämmung. Verhindert das Aufblähen, Auspacken oder Absacken der Ecken bei vollständiger Eindämmung für flüssigkeitsdichte Zuverlässigkeit. Die Wände beinhalten einen 25 mm abriebfesten Saum entlang des oberen Randes

für zusätzliche Wandstärke und Unversehrtheit. Nahtdichtungen verhindern, dass Luft, Gase, Dämpfe oder Flüssigkeiten in die Berme eindringen oder aus ihr austreten.

Hochbelastbare, befahrbare, Langzeitfaltwanne für Fahrzeuge, schwere Geräte und Tankwagen. EnGuard™ VI modifiziertes PVC-beschichtetes Gewebe ist dicker und robuster für häufigen Fahrzeugverkehr und schwere Anwendungen.

Hinweis:

- **Für das Außenmaß addieren Sie 203 mm zu Breite und Tiefe, um die Stütze und die Nabe zu berücksichtigen.**
- **Bei der Auswahl einer Bermengröße ist ein Abstand von 305 mm am Ein- oder Ausgang zum Absenken und Anheben der Wand einzuhalten.**

Technische Beschreibung

Höhe zusammengefaltet	510 mm
Tiefe	3700 mm
Breite	15200 mm
Wannenhöhe	300 mm
Breite zusammengefaltet	910 mm
Tiefe zusammengefaltet	910 mm
Auffangvolumen	16978
Herstellerbezeichnung	Rigid-Lock QuickBerm® XT
Produktart	Faltwanne