

**Garant****Werkstückanschlag 3-dimensional, Typ: 150****Bestelldaten**

Bestellnummer	360432 150
GTIN	4062406640439
Artikelklasse	31H

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Stufenlose und schnelle Einstellung.**
- **M8-Aufnahme für Nutensteine oder Direktmontage.**
- **Optionaler maximaler Auszug 30 mm.**

**Verwendung:**

Für den Einsatz auf Fräs- und Bohrmaschinen.

**Werkstoff:**

Aluminium eloxiert.

**Sonderzubehör:**

T-Nutensteine mit M8 siehe Nr. 370520 Gr. 12 – 18.

**Technische Beschreibung**

S-Achsabstand A	80 - 110 mm
passend zu Farbcode	TC
passend zu Farbcode	HiPo
passend zu Farbcode	LC

passend zu Farbcode	LC-GARANT
passend zu Farbcode	Duo
passend zu Farbcode	Duo Plus
passend zu Farbcode	T-Rex
passend zu Farbcode	Titan
passend zu Farbcode	Titan2/TitanSense
passend zu Farbcode	Basic
passend zu Farbcode	HD-Allmatic
passend zu Farbcode	Centro Gripp
passend zu Farbcode	NC8
passend zu Farbcode	LCV125G
passend zu Farbcode	HOLEX NC
Gesamthöhe	210 - 240 mm
Nutzhöhe N	145 - 175 mm
Produktart	Werkstückanschlag