

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085925 13
GTIN	2050000965111
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Höhe	18 mm
Ø	13 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	10 N
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
maximales Kürzungsmaß Rückseite	7 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

