

Garant**Werkstückanschlag 3-dimensional, Typ: 300****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 360432 300 |
| GTIN | 4062406640446 |
| Artikelklasse | 31H |

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stufenlose und schnelle Einstellung.**
- **M8-Aufnahme für Nutensteine oder Direktmontage.**
- **Optionaler maximaler Auszug 30 mm.**

Anschlag doppelt.

Verwendung:

Für den Einsatz auf Fräs- und Bohrmaschinen.

Werkstoff:

Aluminium eloxiert.

Sonderzubehör:

T-Nutensteine mit M8 siehe Nr. 370520 Gr. 12 – 18.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|--------------|
| Gesamthöhe | 350 - 380 mm |
| passend zu Farbcode | TC |
| passend zu Farbcode | HiPo |

| | |
|---------------------|-------------------|
| passend zu Farbcode | LC |
| passend zu Farbcode | LC-GARANT |
| passend zu Farbcode | Duo |
| passend zu Farbcode | Duo Plus |
| passend zu Farbcode | T-Rex |
| passend zu Farbcode | Titan |
| passend zu Farbcode | Titan2/TitanSense |
| passend zu Farbcode | Basic |
| passend zu Farbcode | HD-Allmatic |
| passend zu Farbcode | Centro Gripp |
| passend zu Farbcode | NC8 |
| passend zu Farbcode | LCV125G |
| passend zu Farbcode | HOLEX NC |
| Nutzhöhe N | 285 - 315 mm |
| S-Achsabstand A | 80 - 110 mm |
| Produktart | Werkstückanschlag |