



Sortiment Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/4 – 1/2 Zoll-Vierkant 13-teilig, Anzahl Einsätze: 13



Bestelldaten

Bestellnummer	630041 13
GTIN	4018754323234
Artikelklasse	63A

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs-/ Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseinsätze nach DIN 3124, Innen-/ Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Innen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M2,5 – M14.

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

1/4 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Nr. 631809 Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30

1/2 Zoll Schraubendrehereinsätze für Torx®: 5 St. Nr. 631809 Gr. TX30; TX40; TX50; TX55; TX60

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Anzahl Teile	13
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Länge	227 mm
Breite	131 mm
Höhe	57 mm
Produktart	Steckschlüssel