

## Augendusche, Typ: 2



### Bestelldaten

Bestellnummer	984150 2
GTIN	662641922419
Artikelklasse	97S

### Beschreibung

#### Ausführung:

**Wandmontierte** Augen- und Gesichtsdusche mit **offenem Edelstahlbecken** für den Innenbereich. Einsatz auch im Freien möglich, sofern keine Möglichkeit des Einfrierens oder Überhitzens besteht. Zwei Sprühdüsen, durch Staubkappen geschützt, die bei Aktivierung der Augendusche abheben. Mengenregelventil für eine optimale Wassermenge. Engmaschige Filtersiebe und separate Strahlregler sorgen für einen sanft perlenden Wasserstrahl. Gemäß ANSI-Norm.

### Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	STD-85G(D)
Montagesituation	wandmontiert
Anwendungsbereich	Innen und Außen
Durchflusswert	12 l/min
Fließdruck	29,01 - 87,02 psi
Fließdruck	2 - 6 bar
Produktart	Augendusche

