

Augendusche, Typ: 3



Bestelldaten

Bestellnummer	984150 3
GTIN	662641921689
Artikelklasse	97S

Beschreibung

Ausführung:

Tragbare Augen-, Gesichts- und Körperdusche für Orte, die sich nicht für feste Installationen eignen. 15-Liter-Druckzylinder aus Edelstahl mit Schlauch und Handbrause ermöglicht eine effektive Behandlung für bis zu 3 Minuten. Manometer und zweifach wirkendes Sicherheitsventil verhindern Überdruck und dienen bei Reinigung und Wartung zum Druckabbau. Inklusive Prüfetikett zur Erfassung von ausgeführten Prüfungen / Wartungsarbeiten.

Technische Beschreibung

Herstellerbezeichnung	STD-38G
Anwendungsbereich	Innen und Außen
Durchflusswert	6 l/min
Montagesituation	tragbar
Fließdruck	100 psi
Fließdruck	2 - 6 bar
Produktart	Augendusche

