



Schlauchaufroller Stahlblechgehäuse, Typ: 15SCS



Bestelldaten

Bestellnummer	080076 15SCS
GTIN	4030704094049
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Schlauchaufroller mit **geführter**, über langlebige Stahlfedern betriebener **Auszug- und Aufrollautomatik** mit **Mehrfacharretierung pro Umdrehung**.

Offener Schlauchaufroller in **lackierter, partiell verzinkter Stahlblechausführung** mit **variablem Auslauffenster** und robustem **Gummischlauch**. Mit patentierter, gesteuerter Aufrollautomatik SCS zur Vermeidung von Beschädigungen und Verletzungen.

Verwendung:

Geeignet für Luft, Wasser, Öl, Diesel.

Zur Erhöhung der Ergonomie durch zugentlastetes Arbeiten, sowie zur Ordnungssicherung und Vermeidung von Unfall- und Verletzungsgefahr durch am Boden liegende Schläuche.

Technische Beschreibung

Anschluss Eingang	1/2 Zoll
nutzbare Schlauchlänge	15 m
maximaler Betriebsdruck	50 bar
Anschluss Ausgang	1/2 Zoll

Material Gehäuse	Stahlblech, lackiert
Aufrollautomatik SCS	ja
Gehäuse Höhe	494 mm
Gehäuse Tiefe	180 mm
Gehäuse Breite	470 mm
Produktart	Schlauchaufroller