



Magnet-Winkel mit 90° (starr), Ferrit, Typ: 973



Bestelldaten

Bestellnummer	085954 973
GTIN	2050000965517
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

Winkeltoleranz $\pm 0,05 / 100$ mm. Mit zwei zusätzlichen Abdrückhebeln.

Verwendung:

Zum Aufspannen von Komponenten im starren Winkel von 90° und zur Vorbereitung von Montage- und Schweißarbeiten.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	2000 N
Höhe	300 mm
Länge	300 mm
Typ	973
Winkelverstellbereich	90 Grad
Breite	35 mm
Gewicht	4,7 kg

Werkstoff Magnetkern	Ferrit
Produktart	Winkelmagnet