

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, Ø: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085924 10
GTIN	2050001737731
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Ø	10 mm
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	25 N
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Gewinde	M3 mm
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewicht	4,5 g
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Gewindebuchse	ja

Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M3	085921 M3
--	-----------