

HOLEX**Knopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085946 19
GTIN	4045197372895
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- Runder Magnet mit geteilter Haftfläche und Bohrung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.

Verwendung:

- Einbau in Zeigermessgeräte.
- Fixierung von kleinen Metallgegenständen.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	19 N
Ø	19 mm
Höhe	12,7 mm
Befestigungsbohrung-Ø	4,8 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Knopf-Magnet

