

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 20mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085925 20
GTIN	2050000964824
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

maximales Kürzungsmaß Rückseite	6 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	35 N
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Höhe	25 mm
Ø	20 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

