



Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 10mm



Bestelldaten

Bestellnummer	614828 10
GTIN	4062406649746
Artikelklasse	62A

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüssellänge L	153 mm
Ringhöhe h ₂	7,6 mm
Schlüsselweite	10 mm
Ring-Ø D	20,9 mm
Maulhöhe h ₁	5 mm
Maulbreite b	21,9 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	15 Grad
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel