



Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 13mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 614828 13 |
| GTIN | 4062406649777 |
| Artikelklasse | 62A |

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------|----------------------|
| Schlüsselweite | 13 mm |
| Maulhöhe h_1 | 6 mm |
| Ringhöhe h_2 | 9,2 mm |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch |
| Ring-Ø D | 26,4 mm |
| Schlüssellänge L | 179 mm |
| Maulbreite b | 27,9 mm |
| Ringstellung | 15 Grad |
| Zähnezahl | 72 |
| Nachfasswinkel | 5 Grad |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |

| | |
|---------------------|--------------------|
| Oberfläche | matt verchromt |
| Ratsche umschaltbar | ja |
| Produktart | Schraubenschlüssel |