



## Maulschlüssel-/Ratschenringschlüssel umschaltbar 15° abgewinkelt, Schlüsselweite: 11 mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	614828 11
GTIN	4062406649753
Artikelklasse	62A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre.  
Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

### Technische Beschreibung

Ring-Ø D	22,9 mm
Maulhöhe h <sub>1</sub>	5,4 mm
Schlüssellänge L	166 mm
Maulbreite b	23,9 mm
Schlüsselweite	11 mm
Ringhöhe h <sub>2</sub>	8,2 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringstellung	15 Grad
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl

Oberfläche	matt verchromt
Ratsche umschaltbar	ja
Produktart	Schraubenschlüssel