

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, Neodym, Ø: 25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085929 25
GTIN	2050001737632
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Magnetkern aus Neodym.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	Nickel
Höhe	35 mm
Nennhaltekraft	450 N
maximales Kürzungsmaß Rückseite	7 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Ø	25 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Stabgreifer-Magnet

