

Garant
Schruppfräser HSS-PM, TiAlN, Ø js14 DC: 25mm

Bestelldaten

Bestellnummer	192541 25
GTIN	4045197547651
Artikelklasse	11W

Beschreibung
Ausführung:
Mit hinterschliffenem Kordelprofil.

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

- **Weiträumige, feinstgeschliffene Span-Nuten.**
- **Spezieller Spanwinkel für Alu und NE-Metalle.**

Für höchste Ansprüche an Zerspanungsleistung.

Vorteil:

 Die großen Spanräume sind **für hohe Zerspanungsvolumen** geeignet.

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	3
Eckenfasenbreite bei 45°	1 mm
Schneiden-Ø D _c	25 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,09 mm
Schaft-Ø D _s	25 mm
Gesamtlänge L	166 mm
Schneidenlänge L _c	90 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	js14
Spiralwinkel	36 Grad

Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	WR
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	geeignet	138 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet	23 m/min	M
nass maximal	geeignet		
trocken	geeignet		