

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, Ø: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085924 13
GTIN	2050001737748
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Gewindebuchse	ja
Nennhaltekraft	60 N
Ø	13 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Gewinde	M3 mm
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Höhe	4,5 mm
Gewicht	7,5 g
Höhe mit Gewinde	11,5 mm

Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M3	085921 M3
---	-----------