

**HOLEX****Knopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085946 25
GTIN	4045197372918
Artikelklasse	02A

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Runder Magnet mit geteilter Haftfläche und Bohrung.**
- **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.**

**Verwendung:**

- **Einbau in Zeigermessgeräte.**
- **Fixierung von kleinen Metallgegenständen.**

**Technische Beschreibung**

Befestigungsbohrung-Ø	4,8 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Höhe	15,9 mm
Ø	25 mm
Nennhaltekraft	34 N
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Knopf-Magnet

