

Garant
Schruppfräser HSS-Co8, unbeschichtet, Ø k12 DC: 35mm

Bestelldaten

Bestellnummer	192600 35
GTIN	4045197107152
Artikelklasse	11W

Beschreibung
Ausführung:

Mit hinterschliffenem Kordelprofil. Die breiten Zahnstollen können ohne Profilveränderung nachgeschliffen werden.

Bis Gr. 20 Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.

Technische Beschreibung

Eckenfasenbreite bei 45°	0,5 mm
Zähnezahl Z	6
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm ²	0,031 mm
Schneiden-Ø D_c	35 mm
Schaft-Ø D_s	32 mm
Gesamtlänge L	133 mm
Schneidenlänge L_c	53 mm
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Toleranz Nenn-Ø	k12
Spiralwinkel	30 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	unbeschichtet

Schneidstoff	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fräsprofil	NR
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	83 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	30 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	25 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	12 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	23 m/min	K
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		