

Flachgreifermagnet mit Innengewinde, SmCo₅, Ø: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085922 8
GTIN	2050000964947
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 200 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Samarium-Kobalt (SmCo₅).
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Technische Beschreibung

Gewicht	3,6 g
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Nennhaltekraft	11 N
Ø	8 mm
Höhe	4,5 mm
Gewinde	M3 mm
Höhe mit Gewinde	11,5 mm
Gewindebuchse	ja
maximale Temperaturbeständigkeit	200 °C

Werkstoff Magnetkern	SmCo ₅
Produktart	Flachgreifer-Magnet

Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde10-teilig Gewinde M3	085921 M3
--	-----------