

**uvex****Sandale schwarz/gelb uvex 1, S1, EU-Schuhgröße: 40**

## Bestelldaten

Bestellnummer	092110 40
GTIN	4031101543062
Artikelklasse	04V

## Beschreibung

### Ausführung:

Sportlicher, besonders leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh. Für Chromallergiker geeignet. Weite 11.

- **Obermaterial aus Mikrovelours.**
- **Distance-Mesh Futtermaterial.**
- **100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.**
- **PU-Laufsohle mit TPU-Einsätzen mit besten Dämpfungseigenschaften.**
- **Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.**
- **ESD-Ausstattung.**

Sicherheitssandale mit doppeltem Klettverschluss und großen Lüftungsöffnungen.

### Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Schutzklasse: S1

Material Zehenschutzkappe: Composite

Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

## Technische Beschreibung

Energieaufnahme im Fersenbereich	ja
antistatisch	ja

Wasserdichtheit des ganzen Schuhs	nein
Verschluss	Klettverschluss
für Chromallergiker geeignet	ja
gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	nein
Größe UK	6,5
Norm	Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Rutschhemmung	ja
Farbe	schwarz/gelb
öl- und benzinresistente Sohle	nein
profilierte Laufsohle	ja
herausnehmbares Fußbett	ja
Obermaterial	hydrophobiertes Hightech-Microvelour
Material Laufsohle	PU
EU-Schuhgröße	40
Schuhtyp	Sandale
Material Innenfutter	Distance Mesh Futtermaterial
Material Zehenschutzkappe	Composite
Größe US	8,5
Schutzklasse	S1
Serie	uvex 1
Geschlecht	Herren
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Produktart	Sicherheitssandale