



## Akku-Winkelschrauber, Typ: CLBA403



### Bestelldaten

Bestellnummer	071142 CLBA403
GTIN	697099651529
Artikelklasse	03S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die kabellosen Montagewerkzeuge Cleco® CellClutch™ sind intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit an der Montagelinie mit klassischer Zählfunktion. Präzision und Wiederholgenauigkeit mit einem CMK-Wert > 1.67 (bei einer Toleranz von ±10% in Übereinstimmung mit ISO 5393).

- **Einfach programmierbar: Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern.**
- **Bewährte Cleco-Kupplung: Bietet Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer in der Produktionslinie.**
- **Bediener-Statuslicht: Farbanzeige für Verschraub - und Batch-Zähl-Status.**
- **Mehrfarbige LED: Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstückes.**
- **Programmierbare Schraubstrategien: Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien.**
- **Einheitliche Batterieplattform.**

#### Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073827 Gr. MB18; 073816 Gr. MB18 sowie unter Nr. 073840. Zur Einstellung des Drehmoments ist ein Voreinstellgrät erforderlich, diese finden Sie ab Nr. 654381.

## Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Länge	513 mm
Anzahl enthaltener Akkus	0
Höhe	76 mm
Akkukapazität	3 Ah
Energieversorgung	Akkubetrieben
Drehzahlbereich	19 - 190 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
Drehmomentbereich	15,1 - 41 Nm
Gewicht ohne Akku	1,83 kg
Produktart	Schrauber