



Akku-Winkelschrauber, Typ: CLBA303



Bestelldaten

Bestellnummer	071142 CLBA303
GTIN	697099651512
Artikelklasse	03S

Beschreibung

Ausführung:

Die kabellosen Montagewerkzeuge Cleco® CellClutch™ sind intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit an der Montagelinie mit klassischer Zählfunktion. Präzision und Wiederholgenauigkeit mit einem CMK-Wert > 1.67 (bei einer Toleranz von ±10% in Übereinstimmung mit ISO 5393).

- **Einfach programmierbar: Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern.**
- **Bewährte Cleco-Kupplung: Bietet Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer in der Produktionslinie.**
- **Bediener-Statuslicht: Farbanzeige für Verschraub - und Batch-Zähl-Status.**
- **Mehrfarbige LED: Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstückes.**
- **Programmierbare Schraubstrategien: Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien.**
- **Einheitliche Batterieplattform.**

Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073827 Gr. MB18; 073816 Gr. MB18 sowie unter Nr. 073840. Zur Einstellung des Drehmoments ist ein Voreinstellgrät erforderlich, diese finden Sie ab Nr. 654381.

Technische Beschreibung

Drehzahlbereich	26 - 255 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil	Vierkant
Höhe	76 mm
Werkzeugaufnahme Abmessung	3/8 Zoll
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Länge	492 mm
Akkukapazität	3 Ah
Gewicht ohne Akku	1,73 kg
Drehmomentbereich	8,3 - 30 Nm
Produktart	Schrauber