



## Akku-Pistolenschrauber, Typ: CLBP04Q



### Bestelldaten

Bestellnummer	071143 CLBP04Q
GTIN	697099651543
Artikelklasse	03S

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die kabellosen Montagewerkzeuge Cleco® CellClutch™ sind intelligent und doch einfach in der Anwendung und bringen Programmierbarkeit an der Montagelinie mit klassischer Zählfunktion. Präzision und Wiederholgenauigkeit mit einem CMK-Wert > 1.67 (bei einer Toleranz von  $\pm 10\%$  in Übereinstimmung mit ISO 5393).

- **Einfach programmierbar: Programmieren Sie Drehzahlen und mehrstufige Schraubvorgänge, um Fehler zu vermeiden und die Produktivität zu verbessern.**
- **Bewährte Cleco-Kupplung: Bietet Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer in der Produktionslinie.**
- **Bediener-Statuslicht: Farbanzeige für Verschraub - und Batch-Zähl-Status.**
- **Mehrfarbige LED: Arbeitslicht für zusätzliche „OK/NOK“-Bedienerrückmeldung bei gleichzeitiger Ausleuchtung Ihres Werkstückes.**
- **Programmierbare Schraubstrategien: Eliminieren Sie Beschädigungen des Gewindes und Fehler beim Schrauben mit programmierbaren Drehzahlen und Strategien.**
- **Einheitliche Batterieplattform.**

#### Lieferumfang:

Ohne Akkus und ohne Ladegerät.

#### Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073827 Gr. MB18; 073816 Gr. MB18 sowie unter Nr. 073840. Zur Einstellung des Drehmoments ist ein Voreinstellgrät erforderlich, diese finden Sie ab Nr. 654381.

## Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Werkzeugaufnahme	Schnellwechselfutter
Akkukapazität	2 Ah
Höhe	209 mm
maximale Drehzahl	1770 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme Abmessung	1/4 Zoll
Länge	213,5 mm
maximales Drehmoment	4 Nm
Gewicht ohne Akku	1,04 kg
Akkuspannung	18 V
Drehmomentbereich	1,1 - 4 Nm
Produktart	Schrauber