

Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, Ø: 13mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085923 13
GTIN	2050001735799
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Ø	13 mm
Gewicht	4,5 g
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
Höhe	4,5 mm
Nennhaltekraft	60 N
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

