

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 32mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085925 32
GTIN	2050000965135
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	150 N
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Werkstoff Oberfläche	verzinkt
maximales Kürzungsmaß Rückseite	3 mm
Ø	32 mm
Höhe	35 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

