

**Knopf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085946 32
GTIN	4045197608604
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- Runder Magnet mit geteilter Haftfläche und Bohrung.
- Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.

Verwendung:

- Einbau in Zeigermessgeräte.
- Fixierung von kleinen Metallgegenständen.

Technische Beschreibung

Ø	32 mm
Nennhaltekraft	48 N
Befestigungsbohrung-Ø	7,1 mm
Höhe	25,4 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Knopf-Magnet

