

**Stark-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Gesamthöhe: 25mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085934 25
GTIN	4045197372567
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Starker Magnet in Brückenform.**
- **Mit Bohrung zum Befestigen des Magnets. (Größe 35 und 41 mit 2 Bohrungen).**
- **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.**

Verwendung:

Zum Halten, Anheben oder Sortieren kleiner Eisenteile oder zum Einbau in elektrische Relais, Messinstrumente usw.

Technische Beschreibung

maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Einzelpol Tiefe	9,5 mm
Einzelpol Breite	25,4 mm
Gesamthöhe	25 mm
Nennhaltekraft	90 N
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Starkmagnet

