

Mitutoyo**Innen-Feinmessgeräte-Satz mit Messuhr, Messbereich: 18-150mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	435207 18-150
GTIN	4946368855523
Artikelklasse	44A

Beschreibung**Ausführung:**

Selbstzentrierendes Innen-Messgerät mit Dreipunktauflage. Gerätehalter und Messuhr mattverchromt. Messuhr durch Kunststoffgehäuse stoßgeschützt. Gerätehalter durch Handschutz temperaturstabilisiert. Durch verschieden lange, auswechselbare Messbolzen und Zwischenringe wird das Messgerät auf den Bohrungs-Ø eingestellt.

Messbolzen mit HM-Tastkugel.

Verwendung:

Vergleichsmessgerät zur Kontrolle von Bohrungen auf Ø-Genauigkeit, Zylindrizität und Rundheit.

Lieferumfang:

Inklusive Messuhr Nr.432051 Gr.10/58 mit 1/100-mm-Ablesung.

3 Innen-Messgeräte Nr. 435203, zusätzlich mit Messbolzen, Verlängerung und Messscheiben.

Technische Beschreibung

Anzahl Feinmessgeräte	3
Anzahl Messbolzen	26
Messbereich	18 - 150 mm
Anzahl Messscheiben	4
Messtiefe	100 - 150 mm

Wiederholpräzision ohne Messuhr	0,5 µm
Norm	Werksnorm
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	C1
Kalibrierung	S9
Produktart	2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Dienstleistungen

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 10 mm	023000 10
Kalibrierung Innenfeinmessgeräte-Satz Messbereich 18-150 mm	020580 18-150
DAkkS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5

Zubehör

Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 2 mm	435230 2
Distanzring Innen-Ø 5,3 mm Ringbreite 1 mm	435220 1
Verlängerung (50 mm)	435210
Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 1 mm	435230 1
Distanzring Innen-Ø 5,3 mm Ringbreite 0,5 mm	435220 0,5
Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 0,5 mm	435230 0,5
Distanzring Innen-Ø 6,3 mm Ringbreite 3 mm	435230 3
Innen-Feinmessgerät mit Messuhr Messbereich 18-35 mm	435203 18-35
Innen-Feinmessgerät mit Messuhr Messbereich 35-60 mm	435203 35-60
Innen-Feinmessgerät mit Messuhr Messbereich 50-150 mm	435203 50-150