

**Topf-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Ø: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085940 27
GTIN	4045197372772
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Keine Beeinträchtigungen des Magnets bei Bearbeitung des Stahlmantels.**
- **Gerichtete Magnetkraft nach unten durch Einbettung in Alu-Ring.**
- **Befestigungsgewinde in Magnetoberfläche.**
- **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 220 °C.**

Verwendung:

Einbau in Vorrichtungen, zum Festhalten oder Heben.

Technische Beschreibung

Nennhaltekraft	61 N
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Höhe	25 mm
Befestigungsgewinde im Magnetkopf	M6 mm
Ø	27 mm
Werkstoff Oberfläche	Stahl

Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Topf-Magnet