

## Flachgreifermagnet mit Innengewinde, Neodym, Ø: 25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	085924 25
GTIN	2050001737779
Artikelklasse	08Q

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

#### Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

### Technische Beschreibung

Höhe mit Gewinde	14 mm
Nennhaltekraft	200 N
Höhe	7 mm
Gewinde	M4 mm
Ø	25 mm
Gewicht	34 g
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Gewindebuchse	ja
Werkstoff Oberfläche	verzinkt

Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Flachgreifer-Magnet

---

## Zubehör

Einschraubhaken-Set mit Außengewinde 10-teilig Gewinde M4	085921 M4
---	-----------