

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, Neodym, Ø: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085929 6
GTIN	2050001735775
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Stabgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.**
- **Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.**
- **Magnetkern aus Neodym.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	Nickel
maximale Temperaturbeständigkeit	80 °C
Höhe	20 mm
Nennhaltekraft	10 N
maximales Kürzungsmaß Rückseite	10 mm
Ø	6 mm
Werkstoff Magnetkern	Neodym
Produktart	Stabgreifer-Magnet

