

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085925 50
GTIN	2050000964848
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.
- Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.
- Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
maximales Kürzungsmaß Rückseite	2 mm
Nennhaltekraft	350 N
Ø	50 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Höhe	50 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

