

## Flachgreifermagnet ohne Gewinde, Neodym, Ø: 25mm



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 085923 25     |
| GTIN          | 2050001737694 |
| Artikelklasse | 08Q           |

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Temperaturbeständig bis maximal 80 °C.
- Verzinkte Oberfläche, Magnetkern aus Neodym.
- Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.

#### Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

### Technische Beschreibung

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Höhe                             | 7 mm                |
| Gewicht                          | 31 g                |
| Ø                                | 25 mm               |
| maximale Temperaturbeständigkeit | 80 °C               |
| Nennhaltekraft                   | 200 N               |
| Werkstoff Oberfläche             | verzinkt            |
| Werkstoff Magnetkern             | Neodym              |
| Produktart                       | Flachgreifer-Magnet |

