

**Stark-Magnet mit Schutzplatte, AlNiCo, Gesamthöhe: 35mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	085934 35
GTIN	4045197372604
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

- **Starker Magnet in Brückenform.**
- **Mit Bohrung zum Befestigen des Magnets. (Größe 35 und 41 mit 2 Bohrungen).**
- **Magnetmaterial temperaturbeständig bis maximal 550 °C.**

Verwendung:

Zum Halten, Anheben oder Sortieren kleiner Eisenteile oder zum Einbau in elektrische Relais, Messinstrumente usw.

Technische Beschreibung

Einzelpol Breite	44 mm
Einzelpol Tiefe	11 mm
Nennhaltekraft	235 N
maximale Temperaturbeständigkeit	550 °C
Gesamthöhe	35 mm
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Starkmagnet

