

Stabgreifermagnet mit Passungsmaß, AlNiCo, Ø: 6mm



Bestelldaten

Bestellnummer	085925 6
GTIN	2050000964800
Artikelklasse	08Q

Beschreibung

Ausführung:

- **Geschirmter Stabgreifer mit Magnetkern aus AlNiCo.**
- **Passungstoleranz auf Außen-Ø h6.**
- **Temperaturbeständig bis maximal 220 °C.**

Verwendung:

Zum Spannen, Montieren, Einbau durch Einpressen, Einkleben oder Eingießen.

Technische Beschreibung

Werkstoff Oberfläche	verzinkt
maximales Kürzungsmaß Rückseite	2 mm
maximale Temperaturbeständigkeit	220 °C
Höhe	10 mm
Ø	6 mm
Nennhaltekraft	2 N
Werkstoff Magnetkern	AlNiCo
Produktart	Stabgreifer-Magnet

