

Garant
Walzenstirn-Schrupfräser NR, TiN, Ø×Breite js16: 63X40 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	182220 63X40
GTIN	4045197096814
Artikelklasse	11U

Beschreibung
Ausführung:
Hinterschliffenes Profil.
Schrupfräser mit rundem Kordelprofil.

Hinweis:
 f_z für $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Bohrungs-Ø H7: 27 mm

Zähnezahl Z: 8

 Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,07 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø H7	27 mm
Schneiden-Ø D _c	63 mm
Zähnezahl Z	8
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,07 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Gesamthöhe	40 mm

Beschichtung	TiN
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NR
Toleranz Nenn-Ø	js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme	Mit Passnut
Spiralwinkel	27 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Innenkühlung	nein
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Walzenfräser