

Garant
Walzenstirnfräser N, TiAlN, Ø×Breite js16: 63X40 mm


Bestelldaten

Bestellnummer	181750 63X40
GTIN	4045197096654
Artikelklasse	11U

Beschreibung

Ausführung:

Schneidengeometrie für universellen Einsatz.

Exzentrischer Hinterschliff.

Mit 30°-Spirale und TiAlN-Beschichtung.

Hinweis:

f_z für $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Bohrungs-Ø H7: 27 mm

Zähnezahl Z: 8

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,07 mm

Technische Beschreibung

Bohrungs-Ø H7	27 mm
Schneiden-Ø D _c	63 mm
Zähnezahl Z	8
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,07 mm
Schaftausführung	mit Bohrung

Gesamthöhe	40 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme	Mit Passnut
Spiralwinkel	30 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Innenkühlung	nein
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Walzenfräser