

**Garant**
**Walzenstirnfräser N, TiAlN, Ø×Breite js16: 80X45 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	181750 80X45
GTIN	4045197096661
Artikelklasse	11U

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Schneidengeometrie für universellen Einsatz.

**Exzentrischer Hinterschliff.**

Mit 30°-Spirale und TiAlN-Beschichtung.

**Hinweis:**

$f_z$  für  $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$ .

Bohrungs-Ø H7: 27 mm

Zähnezahl Z: 10

Vorschub  $f_z$  für Besäumen in Stahl  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm

**Technische Beschreibung**

Zähnezahl Z	10
Bohrungs-Ø H7	27 mm
Schneiden-Ø $D_c$	80 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Schaftausführung	mit Bohrung

Gesamthöhe	45 mm
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme	Mit Passnut
Spiralwinkel	30 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Innenkühlung	nein
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Walzenfräser