

**Garant**
**Walzenstirn-Schruppfräser NR, TiN, Ø×Breite js16: 100X50 mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	182220 100X50
GTIN	4045197096838
Artikelklasse	11U

**Beschreibung**
**Ausführung:**
**Hinterschliffenes Profil.**
**Schruppfräser** mit rundem Kordelprofil.

**Hinweis:**
 $f_z$  für  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Bohrungs-Ø H7: 32 mm

Zähnezahl Z: 10

 Vorschub  $f_z$  für Besäumen in Stahl < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,07 mm

**Technische Beschreibung**

Zähnezahl Z	10
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Bohrungs-Ø H7	32 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,07 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Gesamthöhe	50 mm

Beschichtung	TiN
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NR
Toleranz Nenn-Ø	js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme	Mit Passnut
Spiralwinkel	27 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Innenkühlung	nein
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Walzenfräser