



## Rollbandmaß twoCOMP Zoll-Ablesung, Bandlänge: 396Zoll



### Bestelldaten

Bestellnummer	462220 396
GTIN	4007368113225
Artikelklasse	46M

### Beschreibung

#### Ausführung:

Taschenbandmaß mit **Zoll-Ablesung**. Teilung Zoll/Zoll (Oberkante und Unterkante). Robuste Bandmechanik und praktischer Gürtelclip. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff mit griffsympathischer Weichkomponente für sichere Handhabung. **Mit Bandsperre und automatischem, weichem Band-Rücklauf**. Weißes, mattes Stahlband mit schwarzem Inch- und rotem Feet-Aufdruck.

### Technische Beschreibung

Gehäuse Höhe	45 mm
Gehäuse Breite	88 mm
Bandlänge	394 Zoll
Bandbreite	30 mm
Bandlänge	10 m
Gehäuse Länge	88 mm
Norm	EG II
Kalibrierung	G1
Produktart	Bandmaß

---

## Dienstleistungen

Kalibrierung Rollbandmaß maximale Länge 10/2 m

026240 10/2