

Garant**Flexspanner fest, Typ: 1****Bestelldaten**

Bestellnummer	360060 1
GTIN	4045197816139
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

- **Stahlgrundkörper mit integriertem Vollstahlkonus.**
- **Mechanischer Klemm-Mechanismus.**
- **Durch Anziehen der seitlichen Spannschraube, wird das Bauteil mit dem entsprechenden Spannbolzen über 2 Klemmkeile axial eingezogen und gespannt.**
- **Befestigung über Spannpratzen, T-Nutensteine oder Nullpunktspannsystem mittels Spannbolzen Nr. 360066 möglich.**
- **Bohrung für Nullpunktspannsystem bereits vorhanden.**

Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Einfache und exakte Positionierung auf dem Maschinentisch. Spannen von komplexen Bauteilen z.B. im Formenbau.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025 für Gr. 120, Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Höhenelement Nr. 360068.

Technische Beschreibung

Typ	1
Länge L	144 mm
Höhe H	100 mm
Außen-Ø D	80 mm
Breite B	99 mm
Drehmoment	10 Nm
Serie	ZeroClamp
Produktart	Spannelement

Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 60 N·m	656050 60
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
Höhenelement Typ 1	360068 1