

Garant
Walzenstirn-Schrupfräser NR, TiN, Ø×Breite js16: 40X32 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	182220 40X32
GTIN	4045197096791
Artikelklasse	11U

Beschreibung
Ausführung:
Hinterschliffenes Profil.
Schrupfräser mit rundem Kordelprofil.

Hinweis:
 f_z für $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Bohrungs-Ø H7: 16 mm

Zähnezah Z: 6

 Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm

Technische Beschreibung

Zähnezah Z	6
Bohrungs-Ø H7	16 mm
Schneiden-Ø D_c	40 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Stahl $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Schaftausführung	mit Bohrung
Gesamthöhe	32 mm

Beschichtung	TiN
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fräsprofil	NR
Toleranz Nenn-Ø	js16
Walzenstirnfräser-Aufnahme	Mit Passnut
Spiralwinkel	27 Grad
Zustellrichtung	horizontal und schräg
Innenkühlung	nein
Eckenfasenwinkel	90 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Walzenfräser