

Garant
Walzenstirnfräser N, TiAlN, Ø×Breite js16: 40X32 mm

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 181750 40X32 |
| GTIN | 4045197096630 |
| Artikelklasse | 11U |

Beschreibung
Ausführung:

Schneidengeometrie für universellen Einsatz.

Exzentrischer Hinterschliff.

Mit 30°-Spirale und TiAlN-Beschichtung.

Hinweis:

f_z für $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Bohrungs-Ø H7: 16 mm

Zähnezahl Z: 6

Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm²: 0,07 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--|-------------|
| Zähnezahl Z | 6 |
| Bohrungs-Ø H7 | 16 mm |
| Schneiden-Ø D _c | 40 mm |
| Vorschub f_z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ² | 0,07 mm |
| Schaftausführung | mit Bohrung |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Gesamthöhe | 32 mm |
| Beschichtung | TiAlN |
| Schneidstoff | HSS Co 5 |
| Norm | DIN 1880 T1 |
| Typ | N |
| Toleranz Nenn-Ø | js16 |
| Walzenstirnfräser-Aufnahme | Mit Passnut |
| Spiralwinkel | 30 Grad |
| Zustellrichtung | horizontal und schräg |
| Innenkühlung | nein |
| Eckenfasenwinkel | 90 Grad |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Walzenfräser |