

Garant
Winkelfräser Form D 45°, unbeschichtet, Ø js16 DC: 16mm

Bestelldaten

Bestellnummer	194020 16
GTIN	4045197109460
Artikelklasse	11W

Beschreibung
Ausführung:

Oberfläche sonderbehandelt.

Form D nur am Umfang schneidend, geradeverzahnt.

Hinweis:

Zum Fräsen kleiner Führungen im Werkzeug- und Maschinenbau.

Technische Beschreibung

Freistellungs-Ø D ₁	8 mm
Zähnezahl Z	6
Vorschub f _z in Stahl < 750 N/mm ²	0,06 mm
Schneiden-Ø D _c	16 mm
Schaft-Ø D _s	12 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Schneidenlänge L _c	4 mm
Form	D
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS Co 5
Norm	DIN 1833

Toleranz Nenn-Ø	js16
Zustellrichtung	horizontal
Schaft	DIN 1835 B mit h6
Innenkühlung	nein
Schafttoleranz	h6
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Farbring	ohne
Produktart	Winkelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	250 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	70 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	28 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	22 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	35 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		