



## Digitale Messuhr Bluetooth, Messbereich: 12,5mm



### Bestelldaten

Bestellnummer

404300 12,5

GTIN

Artikelklasse

40N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robustes Gehäuse mit großem Anzeigefeld. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolutes System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. **Maßvoreinstellung (Preset)** eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden.

Zählrichtungsumkehr.

Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group ConnectedTools) App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Battery Pack Nr. 404310 Gr. PACK.

### Technische Beschreibung

Serie

HCT

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Messbereich	12,5 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	C1
Dicke des Gehäuses	32,9 mm
Messkraft	0,65 - 0,9 N
Gehäuse-Ø	59,5 mm
IP-Schutzart	IP 54
Einspannschaft-Ø h6	8 mm
Ablesung umschaltbar	0,001 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Fehlergrenze	0,003 mm
Prüfprotokoll	Prüfprotokoll des Herstellers
Funkanwendung	HID (Human Interface Device)
Funkanwendung	Herstellersoftware
Funkanwendung	HCT Mobile App
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	RS232C-Schnittstelle
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Bluetooth-Schnittstelle
Messtechnik	digital
Produktart	Messuhr

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023010 12,5
Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 12,5 mm	023000 12,5

## Zubehör

Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm	434920 70
Rubin-Taster Typ 2	434915 2
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 25 mm	434212 25
Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 12,5 mm	434212 12,5
Anschlusskabel Typ USB2	498948 USB2
Stahl-Taster Typ 12	434900 12
Stahl-Taster Typ 11/25	434900 11/25
Stahl-Taster Typ 16	434900 16
Hartmetall-Taster Typ 18/4	434910 18/4
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 50 mm	434917 50
Stahl-Taster Typ 11	434900 11
Stahl-Taster Typ 39	434900 39
Stahl-Taster Typ 18/5	434900 18/5
Hartmetall-Taster Typ 18/1	434910 18/1
Stahl-Taster Typ 14/30	434900 14/30
Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm	434920 80
Stahl-Taster Typ 29/20	434900 29/20
Hartmetall-Taster Typ 18/3	434910 18/3
Stahl-Taster Typ 18/2	434900 18/2
Anschlusskabel Typ R2	498948 R2
Stahl-Taster Typ 17	434900 17
Hartmetall-Taster Typ 16	434910 16
Hartmetall-Taster Typ 10	434910 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm	434920 15
Hartmetall-Taster Typ 18/6	434910 18/6
Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm	434920 10
Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm	434920 60
Hartmetall-Taster Typ 11	434910 11

Stahl-Taster Typ 11/30	434900 11/30
Stahl-Taster Typ 20	434900 20
Hartmetall-Taster Typ 17	434910 17
Stahl-Taster Typ 30/10	434900 30/10
Stahl-Taster Typ 24	434900 24
Hartmetall-Taster Typ 2	434910 2
Abgewinkelter Messuhren-Halter45° Einspannlänge 25 mm	434917 25
Stahl-Taster Typ 18/6	434900 18/6
Hartmetall-Taster Typ 18/5	434910 18/5
Stahl-Taster Typ 14/15	434900 14/15
Stahl-Taster Typ 28	434900 28
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 50 mm	434918 50
Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm	434920 90
Stahl-Taster Typ 10	434900 10
Abgewinkelter Messuhren-Halter60° Einspannlänge 25 mm	434918 25
Stahl-Taster Typ 2	434900 2
Stahl-Taster Typ 29/10	434900 29/10
Stahl-Taster Typ 15	434900 15
Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Hartmetall-Taster Typ 18/2	434910 18/2
Schwenk-Taster	434912
Stahl-Taster Typ 11/35	434900 11/35
Stahl-Taster Typ 14/20	434900 14/20
Stahl-Taster Typ 11/15	434900 11/15
Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm	434920 30
Stahl-Taster Typ 18/1	434900 18/1
Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm	434920 20
Stahl-Taster Typ 11/20	434900 11/20
Stahl-Taster Typ 18/3	434900 18/3

Stahl-Taster Typ 13	434900 13
Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm	434920 50
Stahl-Taster Typ 18/4	434900 18/4
Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm	434920 100
Stahl-Taster Typ 14/40	434900 14/40
Stahl-Taster Typ 14	434900 14
Hartmetall-Taster Typ 14	434910 14
Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm	434920 40