



## Digitale Messuhr Bluetooth, Messbereich: 50mm



### Bestelldaten

Bestellnummer

404300 50

GTIN

Artikelklasse

40N

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robustes Gehäuse mit großem Anzeigefeld. Sparmodus und automatisches Wiedereinschalten, **absolutes System**. Min/Max/Delta, Toleranz, Umrechnungsfaktor, AutoOff. **Maßvoreinstellung (Preset)** eines beliebigen Wertes. Zwei Bezugswerte können gespeichert werden.

Zählrichtungsumkehr.

Kompatibel mit der optionalen **HCT** (Hoffmann Group ConnectedTools) App. Kostenlos verfügbar für Android und iOS.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

#### Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Anlifthebel Nr. 434212, Battery Pack Nr. 404310 Gr. PACK.

### Technische Beschreibung

Gehäuse-Ø

59,5 mm

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| Ablesung umschaltbar                     | 0,001 mm                      |
| Serie                                    | HCT                           |
| Messkraft                                | 1,4 - 2,9 N                   |
| Anzahl enthaltener Batterien             | 1                             |
| IP-Schutzart                             | IP 54                         |
| Fehlergrenze                             | 0,005 mm                      |
| Kalibrierung                             | C1                            |
| Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032                 |
| Dicke des Gehäuses                       | 32,9 mm                       |
| Einspannschaft-Ø h6                      | 8 mm                          |
| Energieversorgung                        | Batteriebetrieben             |
| Messbereich                              | 50 mm                         |
| Prüfprotokoll                            | Prüfprotokoll des Herstellers |
| Funkanwendung                            | HID (Human Interface Device)  |
| Funkanwendung                            | Herstellersoftware            |
| Funkanwendung                            | HCT Mobile App                |
| Norm                                     | Werksnorm                     |
| Ablesung umschaltbar                     | mm / Inch                     |
| Schnittstelle                            | RS232C-Schnittstelle          |
| Schnittstelle                            | USB-Schnittstelle             |
| Schnittstelle                            | Bluetooth-Schnittstelle       |
| Messtechnik                              | digital                       |
| Produktart                               | Messuhr                       |

## Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 100 mm

023010 100

Kalibrierung Messuhr Analog 0,01 und Digital 0,01 / 0,001 maximale Messspanne 50 mm

023000 50

## Zubehör

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Stahl-Taster Typ 29/10                                 | 434900 29/10 |
| Stahl-Taster Typ 18/6                                  | 434900 18/6  |
| Stahl-Taster Typ 15                                    | 434900 15    |
| Stahl-Taster Typ 11/25                                 | 434900 11/25 |
| Schwenk-Taster                                         | 434912       |
| Stahl-Taster Typ 14/20                                 | 434900 14/20 |
| Hartmetall-Taster Typ 18/6                             | 434910 18/6  |
| Stahl-Taster Typ 11                                    | 434900 11    |
| Stahl-Taster Typ 29/20                                 | 434900 29/20 |
| Stahl-Taster Typ 11/15                                 | 434900 11/15 |
| Stahl-Taster Typ 14/15                                 | 434900 14/15 |
| Hartmetall-Taster Typ 18/5                             | 434910 18/5  |
| Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 50 mm | 434918 50    |
| Hartmetall-Taster Typ 2                                | 434910 2     |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 10 mm              | 434920 10    |
| Anschlusskabel Typ USB2                                | 498948 USB2  |
| Stahl-Taster Typ 13                                    | 434900 13    |
| Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 50 mm | 434917 50    |
| Stahl-Taster Typ 20                                    | 434900 20    |
| Stahl-Taster Typ 28                                    | 434900 28    |
| Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 12,5 mm    | 434212 12,5  |
| Stahl-Taster Typ 18/5                                  | 434900 18/5  |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 30 mm              | 434920 30    |
| Stahl-Taster Typ 14/40                                 | 434900 14/40 |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 50 mm              | 434920 50    |
| Stahl-Taster Typ 18/2                                  | 434900 18/2  |
| Stahl-Taster Typ 18/4                                  | 434900 18/4  |
| Stahl-Taster Typ 14                                    | 434900 14    |

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| Abgewinkelter Messuhren-Halter 60° Einspannlänge 25 mm | 434918 25     |
| Hartmetall-Taster Typ 16                               | 434910 16     |
| Stahl-Taster Typ 30/10                                 | 434900 30/10  |
| Stahl-Taster Typ 16                                    | 434900 16     |
| Stahl-Taster Typ 17                                    | 434900 17     |
| Hartmetall-Taster Typ 11                               | 434910 11     |
| Stahl-Taster Typ 11/35                                 | 434900 11/35  |
| Stahl-Taster Typ 39                                    | 434900 39     |
| Hartmetall-Taster Typ 14                               | 434910 14     |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 15 mm              | 434920 15     |
| Stahl-Taster Typ 10                                    | 434900 10     |
| Abheber für Messuhr S_Dial WORK Messbereich 25 mm      | 434212 25     |
| Hartmetall-Taster Typ 18/4                             | 434910 18/4   |
| Hartmetall-Taster Typ 10                               | 434910 10     |
| Hartmetall-Taster Typ 18/3                             | 434910 18/3   |
| Hartmetall-Taster Typ 18/1                             | 434910 18/1   |
| Stahl-Taster Typ 12                                    | 434900 12     |
| Stahl-Taster Typ 2                                     | 434900 2      |
| Hartmetall-Taster Typ 17                               | 434910 17     |
| Hartmetall-Taster Typ 18/2                             | 434910 18/2   |
| Anschlusskabel Typ R2                                  | 498948 R2     |
| Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032         | 081560 CR2032 |
| Stahl-Taster Typ 18/3                                  | 434900 18/3   |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 90 mm              | 434920 90     |
| Stahl-Taster Typ 11/20                                 | 434900 11/20  |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 60 mm              | 434920 60     |
| Rubin-Taster Typ 2                                     | 434915 2      |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 40 mm              | 434920 40     |
| Stahl-Taster Typ 14/30                                 | 434900 14/30  |

|                                                        |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Verlängerung für Messtaster Länge L 20 mm              | 434920 20    |
| Stahl-Taster Typ 18/1                                  | 434900 18/1  |
| Stahl-Taster Typ 24                                    | 434900 24    |
| Abgewinkelter Messuhren-Halter 45° Einspannlänge 25 mm | 434917 25    |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 100 mm             | 434920 100   |
| Stahl-Taster Typ 11/30                                 | 434900 11/30 |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 70 mm              | 434920 70    |
| Verlängerung für Messtaster Länge L 80 mm              | 434920 80    |